

Индикаторные материалы Magnaflux для
магнитопорошкового контроля

Способ суспензий

Сухой способ

Контроль при
УФ освещении

Контроль при дневном свете

Готовые
формы

Порошковые
концентраты

Контроль при
дневном свете

Красный
порошок
8ARed
банка 1 кг; 4,5 кг

Серый
порошок
1Grey
банка 1 кг; 4,5 кг

**Черный
порошок
3ABlack**
банка 1 кг; 4,5 кг

Готовые
формы

Порошковые
концентраты

**Черная
суспензия 7HF**
аэрозоль 400мл,
канистра 5л

Разведение
маслом (водой)

Разведение
водой

Разведение
маслом (водой)

Разведение
водой

Люминесцентный
концентрат
14A
банка 0,5 кг; 1кг; 5кг
(При разведении
концентрата водой
используется водная
присадка WA2B)

Люминесцентный
концентрат
MG410A
банка 1кг
(При разведении
концентрата водой
используется водная
присадка WA2B)

Люминесцентный
концентрат
20B
банка 1кг; 5 кг

**Черный
концентрат
7C**
банка 3,6 кг
(При разведении
концентрата водой
используется водная
присадка WA2B)

Красный
концентрат
9C
банка 3,6 кг
(При разведении
концентрата водой
используется водная
присадка WA2B)

**Черный
концентрат
27B**
банка 5 кг